



Design:  
Decanteren er monteret i et  
Opsvejst stålfundament, som  
Hviler på gummivibrations-  
Dæmpere.

- 1) Slamindløb
- 2) Slamkage udløb
- 3) Indv. Skraber med wolframcarbide
- 4) Hovedskraber med wolframcarbide
- 5) Kugle
- 6) Centrifuge fundament
- 7) Rejekt udløb
- 8) DDS type 4 gear
- 9) Separationszone
- 10) tørrezone



**Handing ApS**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

## DDS type K 181MC

Dette dokument er vejledende  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
Measures in mm

Lager nr.  
**SD046**

